


# アジレント LC サプライ品 年度末キャンペーン


LC サプライが期間限定でお得です！

## 新製品 ゴーストピークを除去し、HPLC 溶媒不純物の問題を解消 InfinityLab クイックチェンジ溶媒ピュリファイア



Mobile phases: A: Water, B: Acetonitrile  
Gradient: 0-1 min. 5% B 1-10 min 5-95% B 10-12 min 95% B 12-12.5 min 95-5% B  
Detection: UV (225 nm, BW 4 nm, Ref.: 360 nm BW 100 nm), 10 Hz, 10 mm, 1  $\mu$ L MaxLight Flowcell  
Separation column: InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7  $\mu$ m (695575-902)  
Temperature: Room temperature

※イオンペア逆相、LC/MS には推奨しておりません



### 工具不要の手締めで簡単交換

コネクタからキャピラリーを外す必要はありません。  
「カチッ」と音が鳴るまで締めれば取付完了です。

ミキサーとオートサンプラの間に接続するゴーストピーク除去用クリーニングカートリッジです

| 部品番号      | 品名                                   | 価格 (円、税別)                         |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 5067-1620 | クイックチェンジ溶媒ピュリファイア アセンブリ 2.1 x 20 mm  | ¥82,000 → <b>キャンペーン価格 ¥65,600</b> |
| 5067-1621 | クイックチェンジ溶媒ピュリファイア アセンブリ 3.0 x 75 mm  | ¥82,000 → <b>キャンペーン価格 ¥65,600</b> |
| 5067-1622 | クイックチェンジ溶媒ピュリファイア アセンブリ 4.6 x 50 mm  | ¥82,000 → <b>キャンペーン価格 ¥65,600</b> |
| 5432-0062 | クイックチェンジ溶媒ピュリファイア カートリッジホルダクリップ, 1 個 | ¥4,500 → <b>キャンペーン価格 ¥3,600</b>   |

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## キャンペーン内容

キャンペーン対象 LC サプライをお買い上げいただくと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

## キャンペーン期間：2025年3月28日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3042** とご連絡ください。

キャンペーンコード 3042  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/yearend2024-25>

### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。

## InfinityLab セーフティキャップ、パージボトル

移動相や廃液、および複数のラインを溶媒でパージする洗浄時などに、溶媒の蒸発を防ぐことは、分析者の健康にとって重要です。



| 部品番号      | 品名  | 価格 (円、税別)                         |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 5043-1217 | セーフティキャップ, GL45 1ポート  | ¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,600</b>  |
| 5043-1218 | セーフティキャップ, GL45 2ポート  | ¥14,000 → <b>キャンペーン価格 ¥11,200</b> |
| 5043-1340 | セーフティスターキットおよびセーフティパージボトル<br>※キャップ×4 (5043-1217 × 3, 5043-1218 × 1), タイムストリップ付き<br>ベントバルブ 5043-1190 × 4, フィッティング 3.2 mm × 4 | ¥64,000 → <b>キャンペーン価格 ¥51,200</b> |

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## InfinityLab クイックコネクットフィッティング

InfinityLab クイックコネクットフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。



| 部品番号      | 品名                                   | 価格 (円、税別)                         |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 5067-5961 | クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.075 × 105 mm | ¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b> |
| 5067-5957 | クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 × 105 mm  | ¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b> |
| 5067-5958 | クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 × 150 mm  | ¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b> |

※アセンブリは、フィッティング, キャピラリ, フェラルのセットになります。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

カラムの詰まりを防止し、寿命を延ばすインラインフィルタとクイックターンフィッティングが一体型になりました。

カラムの接続が手締めで可能です。手締め 60 MPa、工具締めで 130 MPa 対応。



| 部品番号      | 品名  | 価格 (円、税別)                         |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 5067-1606 | クイックターンフィッティング付きクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 4.6 mm, 0.5 μm のフィルタディスク 5 個を含む) | ¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥57,600</b> |
| 5067-1607 | クイックターンフィッティング付きクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 2.1 mm, 0.2 μm のフィルタディスク 5 個を含む) | ¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥57,600</b> |
| 5067-1610 | 内径 2.1 mm, 0.2 μm のフィルタディスク, 5 個  | ¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b> |
| 5067-1611 | 内径 2.1 mm, 0.5 μm のフィルタディスク, 5 個  | ¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b> |
| 5067-1613 | 内径 4.6 mm, 0.5 μm のフィルタディスク, 5 個  | ¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b> |

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。